



# 石英机芯


## L129


共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	8 $\frac{3}{4}$ 法分 - 19.40毫米
机芯厚度	2.50毫米
电池	362/397 Renata
基础机芯	ETA 956.412
宝石轴承数量	7




长寿命电池 / 低电量指示


## L140

共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	9法分 - 20.00毫米
机芯厚度	0.98毫米
电池	341/346 Renata
基础机芯	ETA 210.001
宝石轴承数量	8




## L152

共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	8 $\frac{1}{4}$ 法分 - 18.20毫米
机芯厚度	1.95毫米
电池	321/364 Renata
基础机芯	ETA E61.111
宝石轴承数量	8



ASS全固态电池 / 低电量指示


## L156

共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	10 $\frac{1}{2}$ 法分 - 23.30毫米
机芯厚度	1.95毫米
电池	371/373 Renata
基础机芯	ETA E63.111
宝石轴承数量	8



ASS全固态电池 / 低电量指示


## L157

共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	11 $\frac{1}{2}$ 法分 - 25.60毫米
机芯厚度	1.95毫米
电池	371/373 Renata
基础机芯	ETA E64.111
宝石轴承数量	8



ASS全固态电池 / 低电量指示


## L176

共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	5 $\frac{1}{2}$ 法分 x 6 $\frac{3}{4}$ 法分 13 x 15.15毫米
机芯厚度	2.20毫米
电池	317/379 Renata
基础机芯	ETA 980.163
宝石轴承数量	15



ASS全固态电池 / 低电量指示


## L178

共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	5 $\frac{1}{2}$ 法分 x 6 $\frac{3}{4}$ 法分 13 x 15.15毫米
机芯厚度	2.20毫米
电池	317/379 Renata
基础机芯	ETA 980.153
宝石轴承数量	11




ASS全固态电池 / 低电量指示


## L209

共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	5 $\frac{1}{2}$ 法分 x 6 $\frac{3}{4}$ 法分 13 x 15.15毫米
机芯厚度	1.35毫米
电池	335 Renata
基础机芯	ETA E03.001
宝石轴承数量	6




## L250


共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	7 $\frac{3}{4}$ 法分 - 17.20毫米
机芯厚度	2.50毫米
电池	364/377 Renata
基础机芯	ETA 956.112
宝石轴承数量	7



ASS全固态电池 / 低电量指示


## L263


共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	10 $\frac{1}{2}$ 法分 - 23.30毫米
机芯厚度	2.50毫米
电池	371/395 Renata
基础机芯	ETA 955.412
宝石轴承数量	7



ASS全固态电池 / 低电量指示


## L287

共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	12 $\frac{1}{2}$ 法分 - 28.00毫米
机芯厚度	4.80毫米
电池	380x Renata
基础机芯	ETA E56.411
宝石轴承数量	0









低电量指示 / 低能量指示

## L288

共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	12 $\frac{1}{2}$ 法分 - 28.00毫米
机芯厚度	4.80毫米
电池	380x Renata
基础机芯	ETA E56.111
宝石轴承数量	0



低电量指示 / 低能量指示

L289		L296		L420		L963	
共振器形状		共振器形状		共振器形状		共振器形状	
机芯直径 $\varnothing$	131/4法分 - 30.00毫米	机芯直径 $\varnothing$	10½法分 - 23.30毫米	机芯直径 $\varnothing$	5½法分 x 8法分 13 x 18.20毫米	机芯直径 $\varnothing$	3¾法分 x 6¾法分 9 x 15.15毫米
机芯厚度	4.80毫米	机芯厚度	2.95毫米	机芯厚度	1.20毫米	机芯厚度	1.80毫米
电池	380x Renata	电池	371/373 Renata	电池	346 Renata	电池	321 Renata
基础机芯	ETA E57.211	基础机芯	ETA E63.171	基础机芯	ETA 282.002	基础机芯	ETA 280.002
宝石轴承数量	0	宝石轴承数量	8	宝石轴承数量	13	宝石轴承数量	5
 <p>低电量指示 / 低能量指示</p>		 <p>ASS全固态电池 / 低电量指示</p>		